

INTEGRAL

1040UAP100R36-32 S35 RAL9011

EAN 4031582455342

Lenkrolle, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung.
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	32 mm
Rollenbreite	62 mm
Zapfen-Ø	32 mm
Zapfenlänge	50 mm
Ausladung	40 mm
Störkreis-Ø	180 mm
Bauhöhe	130 mm
Temperaturbereich	- 30 / + 80 °C
Norm	EN 12531 (load capacity)
Eigengewicht	0.984 kg
Störkreisradius	90 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	300 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○