

## COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Compacta
製品タイプ	固定キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	15 kg
静荷重	30 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	13.5 mm
全幅	19 mm
総重量	0.008 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
車輪色	グラファイトブラック (RAL9011)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	14 mm
トレッド幅	14 mm
ボディ幅	14 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、軽量系
フォーク形状	ストレート
色	青色被膜保護
ドーム径	19 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	丸型プレート
プレート穴長 (最大)	20 mm
プレート穴幅 (最大)	20 mm
プレート穴径	2.5 mm

# COMPACTA

1298UOI014P80

4031582300024

## 図面

