

# AGILA

1438PVH050P60-67x48

EAN 3700001796748

Bockrolle, Plattenbefestigung.  
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi,  
Gleitlager, Fadenschutz



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	21 mm
Plattenabmessung	67 x 48 mm
Plattenlochabstand	55 x 30 mm
Plattenloch	6 mm
Bauhöhe	66 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12528
Eigengewicht	0.143 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○