

AGILA

1470PAO075P30-11

EAN 4031582338478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Radbreite	25 mm
Rollenbreite	44 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	41 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	125 mm
Bauhöhe	100 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.213 kg
Störkreisradius	62.5 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Tragfähigkeit	60 kg
Tragfähigkeit (statisch)	120 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○