

AGILA

1470PAO100P30-11

EAN 4031582331509

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	25 mm
Rollenbreite	44 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	41 mm
Ausladung	28 mm
Störkreis-Ø	156 mm
Bauhöhe	125 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.259 kg
Störkreisradius	78 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○