

AGILA

1470POO050P30-11

EAN 4031582338508

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	18 mm
Rollenbreite	44 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	41 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	100 mm
Bauhöhe	70 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.159 kg
Störkreisradius	50 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○