

AGILA

1477PAO075P30-11

EAN 4031582338492

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Radbreite	25 mm
Rollenbreite	44 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	41 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	156 mm
Bauhöhe	100 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.246 kg
Störkreisradius	78 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Tragfähigkeit	60 kg
Tragfähigkeit (statisch)	120 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○