

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN

4031582300246



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
トレッド色	スレートグレー (RAL7015)
車輪色	スレートグレー (RAL7015)
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイト (RAL9002)
オフセット	40 mm
旋回半径	115 mm
旋回径	230 mm
ドーム径	62 mm

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN 4031582300246

コア属性

製品名	Integral
製品タイプ	センターロック、トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	450 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	-25 °C
取付高	183 mm
全幅	62 mm
総重量	1.038 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きシステム
ボルト径	28 mm
ボルト長	96 mm
ボルトねじ位置	19 mm

INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 4XM8

EAN

4031582300246

図面

