

2471UAP100P50

EAN 4031582301472

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	32 mm
Plattenabmessung	77 x 67 mm
Plattenlochatstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch	8,5 mm
Ausladung	43.5 mm
Störkreis-Ø	262 mm
Bauhöhe	135 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 80 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.85 kg
Störkreisradius	131 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

2471UAP100P50

EAN 4031582301472

Aufbau & Befestigung

