

AGILA

2475DIK050B10-11x31

EAN 4031582301687

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Bundstift mit Klemmring. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus Vollgummi, spurlos, mit Fadenschutz, Konuskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Bundstift	11 x 31 mm
Ausladung	24 mm
Bauhöhe	72 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.255 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○