

AGILA**2477PJO150P30-11**

EAN 4031582302059

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera stampata, finitura zincata, testa girevole su doppio giro sfere, Asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante. I supporti possono essere montati con viti standard; possono essere usate viti di diverse lunghezze.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Larghezza ruota	60 mm
Diametro foro asse	11 mm
Dome-Ø	60 mm
Disassamento	36 mm
Ingombro piroettamento	262 mm
Altezza utile	185 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.91 kg
Raggio ingombro piroettamento	131 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni**Struttura e montaggio**