

# INTEGRAL TWIN

## 2946UAP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302592

配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮，高压钢制框架，精密滚珠轴承位于旋转头内，轮架配有合成材料制的轮盖，适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆，短样式。聚酰胺制轮心，  
轮面：聚亚安酯，精密滚珠轴承  
提示：TÜV Süd认证产品



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### 技术数据

轮子直径	100 毫米
车轮宽度	15 毫米
脚轮宽度	63 毫米
螺栓-直径	32 毫米
螺栓长度	51 毫米
安装孔-直径	61.5 毫米
偏移量	31 毫米
旋转阻止	170 毫米
总高度	129 毫米
温度	- 25 / - 25 摄氏度
标准	EN 12531
重量	1.043 公斤
旋转半径	85 毫米
轮面硬度	支杆 D 42
动(力)载重量	125 公斤
静载重量	375 公斤

### Dimensions



### Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

# INTEGRAL TWIN

2946UAP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582302592



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

