

ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	96 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	310 mm
Bauhöhe	240 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.622 kg
Störkreisradius	155 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	205 kg
Tragfähigkeit (statisch)	410 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○ ○

ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

