

## ALPHA

3470PVR100P30-13

EAN 4031582304190

回転キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸、ボルト穴。ホイールセンター：ポリプロピレン  
 タイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## 技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	35 mm
ピンの穴径	13 mm
オフセット	40 mm
旋回径	180 mm
取付高	128 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.869 kg
旋回半径	90 mm
タイヤの硬さ	shore A 85
耐荷重	75 kg
静荷重	320 kg

## Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

## Dimensions



## Structure &amp; Mounting

