

## ALPHA

3470PVR200P30-13

EAN 4031582304244

回転キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸、ボルト穴、ホイールセンター：ポリプロピレン  
 タイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## 技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	50 mm
ピンの穴径	13 mm
オフセット	55 mm
旋回径	310 mm
取付高	235 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	2.598 kg
旋回半径	155 mm
タイヤの硬さ	shore A 85
耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg

## Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

## Dimensions



## Structure &amp; Mounting

