

# ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Kunststoff-Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


## Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochatstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	270 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.043 kg
Störkreisradius	135 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 85
Tragfähigkeit	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	270 kg

## Abmessungen



## Aufbau & Befestigung



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3470PXU160P63

EAN 4031582304848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

