

ALPHA

3471PVR160P63

EAN 4031582304824

方向ロック付旋回キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸、ダストガード、プレートによる取付け。ホイールセンター：ポリプロピレン
タイヤ：硬質ゴム、黒色、ローラーベアリング

手引き：

このキャスターは方向ロックレバーも取り付け可能です。しかし、方向ロックレバーは標準では付属しておりませんので、レバーは別途ご注文ください。



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	160 mm
ホイール幅	40 mm
プレートサイズ	137 x 105 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
オフセット	55 mm
旋回径	270 mm
取付高	200 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	2.035 kg
旋回半径	135 mm
タイヤの硬さ	shore A 85
耐荷重	135 kg
静荷重	270 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	○	○	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3471PVR160P63

EAN 4031582304824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

