

ALPHA

3477UAR160P63 red

EAN 4031582305784

配有全锁定、末端脚轮的旋转脚轮，，压制钢制轮架，电镀镀铬，双滚珠轴承旋转头，螺帽轮轴，防尘装置，托板安装装置。聚酰胺制轮心，
轮面:聚亚安酯,滚柱轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	160 毫米
车轮宽度	40 毫米
脚轮宽度	96 毫米
托板尺寸	137 x 105 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	96 毫米
偏移量	60 毫米
旋转阻止	334 毫米
总高度	200 毫米
温度	- 25 / + 80 摄氏度
标准	EN 12532
重量	2.27 公斤
旋转半径	167 毫米
轮面硬度	支杆 D 42
动(力)载重量	350 公斤
静载重量	700 公斤


Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ○
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477UAR160P63 red

EAN 4031582305784



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

