

ZETA

4680T00160P63

EAN 4031582307849

回転キャスター、ハウジング：超硬プレススチール、亜鉛イエロープレート、回転ボールベアリング、プレートによる取付け。
ホイールセンター：ポリアミド
重量物用、ブレンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	160 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	96 mm
プレートサイズ	137 x 105 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	96 mm
オフセット	55 mm
旋回径	270 mm
取付高	200 mm
耐熱温度	- 30 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	3.028 kg
旋回半径	135 mm
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	○	○	○	○
摩擦	●	●	●	●	●
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4680T00160P63

EAN 4031582307849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

