

ZETA

4681T00125P63

EAN 4031582308013

方向ロック付旋回キャスター，ハウジング：超硬プレススチール、亜鉛イエロープレート、旋回ボールベアリング、，プレートによる取付け。 ホイールセンター：ポリアミド
重量物用、ブレーンベアリング



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	50 mm
プレートサイズ	137 x 105 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
オフセット	55 mm
旋回径	230 mm
取付高	164 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	2.59 kg
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	700 kg
静荷重	1400 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	○	○	○	○
摩擦	●	●	●	●	●
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4681T00125P63

EAN 4031582308013



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

