

ZETA

4687TOO160P63

EAN 4031582308167

Roda giratória com travão total traseiro, Suporte reforçado de aço prensado, zinco fundido, cromado a azul, rolamento de esferas duplo, reforçado e sujeito a tratamento térmico, pino rebitado, casquilho lubrificado, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de poliamida resistente, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	96 mm
Medida da placa de fixação	137 x 105 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Diâmetro de dome	96 mm
Desvio em relação ao eixo	55 mm
Diâmetro raio giratório	322 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 30 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	3.238 kg
Raio giratório	161 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	800 kg
Cap. de carga estática	1600 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ○ ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ZETA

4687TOO160P63

EAN 4031582308167



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

