

# ZETA

4687U00250P63

EAN 4031582308228

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


## Technische Daten

Rad-Ø	250 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	96 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	360 mm
Bauhöhe	290 mm
Temperaturbereich	- 30 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	3.789 kg
Störkreisradius	180 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1600 kg


## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ○ ○ ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

## Abmessungen



## Aufbau & Befestigung



# ZETA

4687UOO250P63

EAN 4031582308228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

