



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Fadenschutz, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet

Hinweis: Diese Rollen sind optional auch mit grauem Kipphebel lieferbar. alle Metallteile glanzverzinkt, gelbdickschichtpassiviert.




Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	32 mm
Zapfen-Ø	18 mm
Zapfenlänge	62 mm
Ausladung	38 mm
Störkreis-Ø	259 mm
Bauhöhe	162 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 40 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.762 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 40
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

5327XSX125R05-18x62

EAN 4031582367720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

