

ALPHA

8470UOO160P63

EAN 4031582312720

Lenkrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Rollenbreite	96 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	270 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	1.809 kg
Störkreisradius	135 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	500 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1000 kg

Abmessungen



Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

ALPHA

8470UOO160P63

EAN 4031582312720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

