

## ALPHA

8470U00160P63

EAN 4031582312720

回転キャスター，フレーム：ステンレス、  
 回転ヘッド：ダブルボールレース ナット付ホイール軸  
 ，プレートによる取付け。ホイールセンター：ポリアミド、ブ  
 レーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## 技術データ

ホイール径	160 mm
ホイール幅	40 mm
キャスターの幅	96 mm
プレートサイズ	137 x 105 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	96 mm
オフセット	55 mm
旋回径	270 mm
取付高	200 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	1.809 kg
旋回半径	135 mm
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	500 kg
静荷重	1000 kg


## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ● ●

## Dimensions



## Structure &amp; Mounting



# ALPHA

8470U00160P63

EAN 4031582312720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

