

ALPHA

8470UOO160P63

EAN 4031582312720

Roda giratória, Suporte de aço inoxidável, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de poliamida, rolamento liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	40 mm
Largura da roda	96 mm
Medida da placa de fixação	137 x 105 mm
Distância de furação	105 x 80/75 mm
Diâmetro de furação	11 mm
Diâmetro de dome	96 mm
Desvio em relação ao eixo	55 mm
Diâmetro raio giratório	270 mm
Altura total	200 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso da roda	1.809 kg
Raio giratório	135 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	500 kg
Cap. de carga estática	1000 kg


Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ● ●

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

8470UOO160P63

EAN 4031582312720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

