

## ALPHA

8477UFX100P30-13

EAN 4031582339383

トータルロック回転キャスター，フレーム：ステンレス、  
 回転ヘッド：ダブルボールレース ナット付ホイール軸  
 ，ボルト穴，ホイールセンター：ポリアミド  
 タイヤ：ゴムタイヤ、ノーマーキング加工、小型スレッドカバー  
 付、精密ボールベアリングシール付

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## 技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	34 mm
キャスターの幅	75 mm
ピンの穴径	13 mm
取付台座直径	75 mm
オフセット	41 mm
回転径	246 mm
取付高	128 mm
耐熱温度	- 20 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.92 kg
回転半径	123 mm
タイヤの硬さ	shore A 63
耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg

## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ● ●

## Dimensions



## Structure &amp; Mounting

