

ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383

固定キャスター，フォーク：ステンレス、ナット付ホイール軸，
プレートによる取付け。
ホイールセンター：ポリアミド、プレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	80 mm
ホイール幅	34 mm
キャスターの幅	85 mm
プレートサイズ	100 x 85 mm
プレート穴位置	80/77 x 60 mm
プレート穴径	9 mm
取付高	108 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.376 kg
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg

Dimensions



Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ● ●

ALPHA

8478U00080P62

EAN 4031582313383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

