

## ALPHA

8478U00125P62

EAN 4031582313406

固定キャスター，フォーク：ステンレス、ナット付ホイール軸，  
プレートによる取付け。  
ホイールセンター：ポリアミド、プレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	40 mm
キャスターの幅	85 mm
プレートサイズ	100 x 85 mm
プレート穴位置	80/77 x 60 mm
プレート穴径	9 mm
取付高	155 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.599 kg
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	250 kg
静荷重	500 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ● ●

# ALPHA

8478U00125P62

EAN 4031582313406



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

