

## OMIKRON

9258FTP300P66

EAN 4031582314090

固定キャスター，フォークとプレートは溶接留め、亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸，プレートによる取付け。

ホイールセンター：鋳鉄

タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	300 mm
ホイール幅	100 mm
キャスターの幅	182 mm
プレートサイズ	250 x 200 mm
プレート穴位置	210 x 160 mm
プレート穴径	17 mm
取付台座直径	160 mm
取付高	370 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12533
重さ	32.749 kg
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	3120 kg
静荷重	6240 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○

# OMIKRON

9258FTP300P66

EAN 4031582314090



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

