

KAPPA

9651TOO160P63

EAN 4031582314625

디렉셔널 락이 있는 회전 캐스터, 하우징 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 이중 목적 베어링 및 테이퍼형 롤러 베어링이 있는 밀봉 스윙블 베어링, 쓰레디드 킹 핀 및 고정 장치 너트 고정, 그리스 니플, 너트가 있는 휠 축, 플레이트. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 고하중, 평면 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


기술 데이터

휠 직경	160 mm
휠 폭	50 mm
플레이트 크기	135 x 110 mm
플레이트 홀 센터	105 x 80/75 mm
플레이트 홀	11 mm
오프셋	58 mm
회전간섭	398 mm
총 높이	205 mm
온도	- 40 / + 80 °C
표준	EN 12533
무게	4.301 kg
트레드 경도	Shore D 75
동하중	850 kg
정지하중	1700 kg


Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ● ●
이동 소음	● ○ ○ ○ ○
마찰	● ● ● ● ●
부식 방지	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9651TOO160P63

EAN 4031582314625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

