

KAPPA

9680ITP250P63 Flat

EAN 4031582315226

旋回キャスター、ハウジングとプレート：溶接、亜鉛メッキ、青色パッシベーション、単一シール付きダブルボールベアリング旋回ヘッド、ねじ付きのキングピンロックナット付き、ナット付きホイール

、プレートによる取付け、ホイールセンター：アルミニウム
タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	250 mm
ホイール幅	55 mm
キャスターの幅	110 mm
プレートサイズ	135 x 110 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	111 mm
オフセット	61 mm
旋回径	375 mm
取付高	305 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	5.691 kg
旋回半径	187.5 mm
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	1000 kg
静荷重	2000 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions



Structure & Mounting



KAPPA

9680ITP250P63 Flat

EAN 4031582315226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

