

# KAPPA

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen


## Technische Daten

Rad-Ø	150 mm
Radbreite	60 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Ausladung	58 mm
Störkreis-Ø	262 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	6.598 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Tragfähigkeit	800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1600 kg

## Abmessungen



## Aufbau & Befestigung



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# KAPPA

9681FTP150P63 WT60

EAN 4031582315394



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

