

KAPPA

9681TOO160P63

EAN 4031582315653

Zwenkwiel met fixeermogelijkheid, vork en plaat staalgelast, verzinkt chromatiseerd, zwenklager voorzien van dubbele, geharde, kogellagers, geschroefd en geborgd, met smeernippel, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide, wielnaaf op glijlager, Heavy Duty uitvoering



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	160 mm
Wielbreedte	50 mm
Plaatafmeting	135 x 110 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	58 mm
Uitzwenking - Ø	262 mm
Bouwhoogte	205 mm
Temperatuur	- 40 / + 80 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	4.115 kg
Hardheid van de band	Shore D 75
Dyn. draagvermogen	850 kg
Statisch draagvermogen	1700 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ○ ○ ○ ○ ○
Strepen	● ● ● ● ● ●
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



KAPPA

9681TOO160P63

EAN 4031582315653



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

