

KAPPA

9688FTP125P63

EAN 4031582316100

固定キャスター，フォークとプレートは溶接留め、亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸，プレートによる取付け。

ホイールセンター：鋳鉄

タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	98 mm
プレートサイズ	135 x 110 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	96 mm
取付高	170 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12533
重さ	4.831 kg
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	550 kg
静荷重	1100 kg

Dimensions



Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688FTP125P63

EAN 4031582316100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

