

KAPPA

9688FTP150P63 WT60

EAN 4031582316131

固定キャスター，フォークとプレートは溶接留め、亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸，プレートによる取付け。

ホイールセンター：鋳鉄

タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	150 mm
ホイール幅	60 mm
キャスターの幅	98 mm
プレートサイズ	135 x 110 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	96 mm
取付高	200 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12533
重さ	5.554 kg
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	●	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

KAPPA

9688FTP150P63 WT60

EAN 4031582316131



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

