

# KAPPA

## 9688TOP160P63

EAN 4031582316681

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.  
Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen

### Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	98 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Bauhöhe	205 mm
Temperaturbereich	- 30 / + 80 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	3.356 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	850 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1700 kg

### Abmessungen



### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ○ ○ ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# KAPPA

9688TOP160P63

EAN 4031582316681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

