

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940

Bokwiel, Vork van gelaste staalplaat, verzinkt-chromatiseerd, wielas geschroefd, plaatbevestiging.
Wielkern van gietijzer met gegoten polyurethaan loopvlak, voorzien van precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	150 mm
Wielbreedte	50 mm
Wielbreedte	189 mm
Plaatafmeting	200 x 160 mm
Boutgatafstand	160 x 120 mm
Bevestigingsgat	15 mm
DOM-Ø	160 mm
Bouwhoogte	230 mm
Temperatuur	- 10 / + 60 °C
Standaard	EN 12533
Eigen gewicht	13.911 kg
Hardheid van de band	Shore D 42
Dyn. draagvermogen	1680 kg
Statisch draagvermogen	3360 kg

Afmetingen



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ● ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ● ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

