

OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053

Roda fixa, forquilha e chapa de fixação soldadas, zincadas, cromadas a azul, eixo da roda aparafusado, Suporte de fixação.
Núcleo da roda de poliamida, para alta carga, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	125 mm
Largura da roda	50 mm
Largura da roda	189 mm
Medida da placa de fixação	200 x 160 mm
Distância de furação	160 x 120 mm
Diâmetro de furação	15 mm
Diâmetro de dome	160 mm
Altura total	205 mm
Temperatura	- 40 / + 85 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	8.397 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Capacidade de carga	1680 kg
Cap. de carga estática	3360 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP125P65

EAN 4031582317053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

