

OMIKRON TWIN

9958TOP160P65

EAN 4031582317077

固定脚轮, 前叉和托板焊接固定, 电镀镀铬, 螺帽轮轴, 托板安装装置.

聚酰胺制轮心, 重载, 精密滚珠轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	160 毫米
车轮宽度	50 毫米
脚轮宽度	189 毫米
托板尺寸	200 x 160 毫米
托板孔中心	160 x 120 毫米
托板孔	15 毫米
安装孔-直径	160 毫米
总高度	235 毫米
温度	- 40 / + 85 摄氏度
标准	EN 12533
重量	8.997 公斤
轮面硬度	支杆 D 75
动(力)载重量	2040 公斤
静载重量	4080 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

OMIKRON TWIN

9958TOP160P65

EAN 4031582317077



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

