

LUMINA

AA20POI050L51-10

EAN 4031582335736

Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	7 mm
Rollenbreite	55 mm
Rückenloch	10 mm
Ausladung	20 mm
Störkreis-Ø	104 mm
Bauhöhe	56 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12528
Eigengewicht	0.06 kg
Störkreisradius	52 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○