



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	55 kg
静荷重	110 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	40 °C
取付高	103 mm

## 車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	コーンボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	24 mm
旋回半径	61.5 mm
旋回径	123 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	合成樹脂エキスパンダー、角型
エキスパンダーフィッティング（最小）	27 mm
エキスパンダーフィッティング（最大）	30 mm
ヒント	ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。

# AGILA

2470DIK075R47-27-30

EAN 4031582328189



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

