

## AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila              |
| ハウジングタイプ  | ホイールブレーキ付き自在キャスター  |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg              |
| 静荷重       | 80 kg              |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 85 °C              |
| 取付高       | 72 mm              |
| 総重量       | 0.255 kg           |

## 車輪

|            |              |
|------------|--------------|
| 本体材質       | シートスチール      |
| トレッド材質     | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング      | コーンボールベアリング  |
| スレッドガード    | スレッドガード付き    |
| 直径         | 50 mm        |
| トレッド幅      | 19 mm        |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA      |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 材料      | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 24 mm     |

## フィッティング

|            |                    |
|------------|--------------------|
| フィッティングタイプ | グリップリング付きステム、カラー付き |
| ステム径       | 11 mm              |

# AGILA

2475DIK050B10-11X31

EAN 4031582301687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

