



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | ICS                |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター   |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg             |
| 静荷重       | 200 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 40 °C              |
| 取付高       | 137 mm             |
| 総重量       | 0.61 kg            |

## 車輪

|            |             |
|------------|-------------|
| 本体材質       | ポリアミド       |
| トレッド材質     | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング  |
| スレッドガード    | 一体型スレッドガード  |
| 直径         | 100 mm      |
| トレッド幅      | 32 mm       |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA     |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD     |

## ハウジング

|         |        |
|---------|--------|
| 材料      | ポリアミド  |
| フォーク形状  | スリム    |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| オフセット   | 37 mm  |
| 旋回径     | 240 mm |

## フィッティング

|            |            |
|------------|------------|
| フィッティングタイプ | ソリッドステム、丸型 |
| ボルト径       | 18 mm      |
| ボルト長       | 62 mm      |

## 図面

