



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	ICS
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
温度範囲（最大）	40 °C
取付高	137 mm
総重量	0.575 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	ステム、旋回
オフセット	37 mm
旋回半径	87 mm
旋回径	174 mm
導電性	✓

フィッティング

フィッティングタイプ	ソリッドステム、丸型
ボルト径	18 mm
ボルト長	62 mm



IFデザイン賞

図面

