

# STORA

2370DIK100P30-11

EAN 4031582300307



图片可能与原产品不同

### 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

### 核心属性

产品名称	Stora
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	85 ° C
总高	129 mm
总重量	0.795 kg

### 轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度（A）	80 岸 A

### 支架

材料	钢板，中号
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	35 mm
旋转半径	85 mm
转向干涉	170 mm

### 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

# STORA

2370DIK100P30-11

EAN 4031582300307



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

