

## STORA

2370DIK125P30-13

EAN 4031582300314



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Stora                           |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C                           |
| Altezza totale                      | 155 mm                          |
| Peso complessivo                    | 1,012 kg                        |

## RUOTA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale del corpo         | Lamiera d'acciaio        |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, antitraccia |
| Cuscinetto                  | Coni di sfere            |
| Parafili                    | Con parafili             |
| Diametro                    | 125 mm                   |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                    |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A               |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Sottile                   |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Disassamento              | 38 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 100,5 mm                  |
| Ingombro di piroettamento | 201 mm                    |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 13 mm         |

# STORA

2370DIK125P30-13

EAN 4031582300314



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

