

ALPHA

3478POO125P62 RAL9011

EAN 4031582306644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ● |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|----------------|
| 製品名 | Alpha |
| ハウジングタイプ | 固定キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 200 kg |
| 静荷重 | 400 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 温度範囲（最大） | 60 °C |
| 取付高 | 155 mm |
| 総重量 | 0.549 kg |

車輪

| | |
|------------|-----------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 40 mm |
| トレッドの硬度（D） | 65 ショアD |

ハウジング

| | |
|--------|----------|
| 材料 | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |

フィッティング

| | |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 103 mm |
| プレート幅 | 85 mm |
| プレート穴長（最小） | 77 mm |
| プレート穴長（最大） | 80 mm |
| プレート穴幅（最大） | 60 mm |
| プレート穴径 | 9 mm |

ALPHA

3478POO125P62 RAL9011

EAN 4031582306644



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

