

# ALPHA

3470DVR100R05-20X45

EAN 4031582303575



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ○ ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	70 kg
적재 용량 정적	320 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	131 mm
전체 체중	1.046 kg

## 휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	30 mm
트레드의 경도(A)	85 육상 A

## 하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	41 mm
회전 반경	91 mm
회전 간섭	182 mm

## 피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	20 mm
볼트 길이	45 mm

# ALPHA

3470DVR100R05-20X45

EAN 4031582303575



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

