

ALPHA

3470PXU200P63

EAN 4031582304862



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	205 kg
静态载重	410 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	240 mm
总重量	2.512 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	聚氨酯，生物来源，注塑，导电
轴承	带合成轴套管的滑动轴承
轴	用螺母拧紧
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度（A）	85 岸 A

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	55 mm
旋转半径	155 mm
转向干涉	310 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度（最大）	105 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	80 mm
上板孔直径	11 mm

技术图纸

